



# Литас Рентген

Описание на фотофонари радиографические лабораторные. Серия Хамелеон

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [ist@nt-rt.ru](mailto:ist@nt-rt.ru)

[www.litas.nt-rt.ru](http://www.litas.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72,  
Астана+7(7172)727-132,  
Белгород(4722)40-23-64,  
Брянск(4832)59-03-52,  
Владивосток(423)249-28-31,  
Волгоград(844)278-03-48,  
Вологда(8172)26-41-59,  
Воронеж(473)204-51-73,  
Екатеринбург(343)384-55-89,  
Иваново(4932)77-34-06,  
Ижевск(3412)26-03-58,  
Казань(843)206-01-48,  
Калининград(4012)72-03-81,  
Калуга(4842)92-23-67,  
Кемерово(3842)65-04-62,  
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,  
Красноярск(391)204-63-61,  
Курск(4712)77-13-04,  
Липецк(4742)52-20-81,  
Магнитогорск(3519)55-03-13,  
Москва(495)268-04-70,  
Мурманск(8152)59-64-93,  
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,  
НижнийНовгород(831)429-08-12,  
Новокузнецк(3843)20-46-81,  
Новосибирск(383)227-86-73,  
Орел(4862)44-53-42,  
Оренбург(3532)37-68-04,  
Пенза(8412)22-31-16,  
Пермь(342)205-81-47,  
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,  
Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40,  
Саратов(845)249-38-78,  
Смоленск(4812)29-41-54,  
Сочи(862)225-72-31,  
Ставрополь(8652)20-65-13,  
Тверь(4822)63-31-35,  
Томск(3822)98-41-53,  
Тула(4872)74-02-29,  
Тюмень(3452)66-21-18,  
Ульяновск(8422)24-23-59,  
Уфа(347)229-48-12,  
Челябинск(351)202-03-61,  
Череповец(8202)49-02-64,  
Ярославль(4852)69-52-93

## ФОТОФОНАРИ РАДИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Фотофоны радиографические лабораторные с регулировкой яркости «ФНС стандарт» (Хамелеон) и «Хамелеон-Т» предназначены для работы с радиографическими плёнками всех классов чувствительности, в том числе с экранными. В фотофонарях используются специально подобранные мощные светодиоды с узким спектром излучения, обеспечивающим их неактиничность. Неактиничность приборов испытана на экранных пленках AGFA F8, P8Ф, FOMA RX-1, KODAK HS800, Тасма РТ-1 по методике ТУ 6-43-0205133-03-91.

Благодаря использованию специальных фильтров удалось обеспечить неактиничность даже для пленки РТ-1, которая имеет широкий спектр поглощения.

Фотофоны изготавливаются нашей группой компаний в соответствии с ТУ 4276-022-59316336-2007.

Технические характеристики:

- Питание - 220 В, 50 Гц;
- Потребляемая мощность, не более - 3,0 Вт;
- Вес, не более - 1,1 кг.
- «Хамелеон-Т» дополнительно имеет таймер с LCD-индикатором: диапазон - от 0 до 99`59``, цена деления - 1``.



# Литас Рентген

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [ist@nt-rt.ru](mailto:ist@nt-rt.ru)

[www.litas.nt-rt.ru](http://www.litas.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72,  
Астана+7(7172)727-132,  
Белгород(4722)40-23-64,  
Брянск(4832)59-03-52,  
Владивосток(423)249-28-31,  
Волгоград(844)278-03-48,  
Вологда(8172)26-41-59,  
Воронеж(473)204-51-73,  
Екатеринбург(343)384-55-89,  
Иваново(4932)77-34-06,  
Ижевск(3412)26-03-58,  
Казань(843)206-01-48,  
Калининград(4012)72-03-81,  
Калуга(4842)92-23-67,  
Кемерово(3842)65-04-62,  
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,  
Красноярск(391)204-63-61,  
Курск(4712)77-13-04,  
Липецк(4742)52-20-81,  
Магнитогорск(3519)55-03-13,  
Москва(495)268-04-70,  
Мурманск(8152)59-64-93,  
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,  
НижнийНовгород(831)429-08-12,  
Новокузнецк(3843)20-46-81,  
Новосибирск(383)227-86-73,  
Орел(4862)44-53-42,  
Оренбург(3532)37-68-04,  
Пенза(8412)22-31-16,  
Пермь(342)205-81-47,  
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,  
Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40,  
Саратов(845)249-38-78,  
Смоленск(4812)29-41-54,  
Сочи(862)225-72-31,  
Ставрополь(8652)20-65-13,  
Тверь(4822)63-31-35,  
Томск(3822)98-41-53,  
Тула(4872)74-02-29,  
Тюмень(3452)66-21-18,  
Ульяновск(8422)24-23-59,  
Уфа(347)229-48-12,  
Челябинск(351)202-03-61,  
Череповец(8202)49-02-64,  
Ярославль(4852)69-52-93